

ДЕЗИНТЕГРАТОР С ЭФФЕКТИВНОЙ КАМЕРОЙ ПОМОЛА

Предлагается новейшая разработка – дезинтегратор с эффективной камерой помола.

Камера помола дезинтегратора содержит дугообразные каналы возврата материала, которые способствуют увеличению доли обратного отскока частиц материала с периферийного ряда мелющих элементов на внутренние ряды, увеличению количества соударений частиц с мелющими элементами, что существенно повышает эффективность помола.

Конструкция дезинтегратора позволяет наиболее эффективно использовать рабочее пространство камеры помола и обеспечить дополнительные нагрузки на измельчаемый материал.




Рисунок. 1. Дезинтегратор с эффективной камерой помола.

Разработчики: Богданов В.С., д.т.н., профессор, Семикопенко И.А., к.т.н., профессор

Контактный телефон (4722) 55-06-02, e-mail:ont@intbel.ru

**Почтовый адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46,
БГТУ им. В.Г. Шухова, кафедра механического оборудования**